

UK

UK REPORT

New Products

Pam/ナルコム
＜歯周ポケット測定器＞

ナルコムから発売された“Pam（パム）”は、誰でも簡単に、かつ正確に歯周検査ができる歯周ポケット測定器です。Pamを歯周ポケットに挿入すると、適切な圧力 20g～25g で計測でき、Pamで計測した数値を足元のフットスイッチを押すことで入力が可能です。PamはUSBコードでパソコンに接続し、連携したアプリケーションソフト「ペリオスタジオ」で歯周検査入力から管理・印刷が行えます。

【特徴】

- Pamの先端部に20g～25g以上の圧力がかかると先端の針が引っ込みます。適正位置まで挿入し、ポケットの中に入っている針の長さをはかることでポケットの深さを計測します。
- 先端部は取り外しが可能で、衛生面を考慮したディスプレイタイプです。
- フットスイッチを押して計測したポケットの数値をアプリケーションに送信します。補助なしで一人で歯周検査の入力が短時間でできるため、ケアタイムの短縮につながります。

標準価格＝本体一式 128,000円
※フットペダルは有線タイプ・無線タイプの各1連・2連の4機種から選択
10,000円～70,000円

Premier インプラント
スケーラー/白水貿易
＜インプラントメンテナンス用スケーラー＞

白水貿易から 11 月 21 日に発売される“Premier インプラントスケーラー”は、繊維強化グラファイト製で、インプラントの表面を傷つけることなくスケリングが行えるインプラントメンテナンス用のスケーラーです。先端部はエッジの輪郭を鮮明にした薄く鋭い形状になっており、また、グラファイトは強いだけでなく多少の柔軟性があるため、狭小なスペースへの効果的かつ安全なアクセスが可能です。


【特徴】

- 繊維強化グラファイト製を採用することにより、インプラント構造体を傷つけません。
- 輪郭の鮮明な薄く鋭いエッジにより、プラークや歯石を効果的に除去します。Premier インプラントスケーラーでスケリングしたインプラント構造体は、滑らかなので、プラークやバクテリアの付着を防ぎます。
- ハンドルにはグリップ用の目地を施し、径を太くすることにより、快適かつコントロールしやすいデザインです。
- オートクレーブ滅菌（134℃）が可能なので再使用できます。
- 両頭タイプの4形態をラインナップ。

標準価格＝2本入 5,980円

ソニックアー キッズ/ヨシダ
＜音波歯ブラシ＞

スパークリー



アプリ画面例

ヨシダから発売された新型“ソニックアーキッズ”は、毎秒 500 回の振動と振幅の組み合わせで音波水流を発生させ、う蝕になりやすい小児の口腔内の汚れをしっかりと落とします。お子様サイズの替えブラシが付属づいてます。

【特徴】

- 本体ハンドルに Bluetooth が内蔵されており、お手持ちのスマートフォンやタブレットを使ってソニックアーキッズアプリを使用することができます。
- アプリのキャラクター「スパークリー」と一緒に歯磨きをすれば、お子様に上手な歯磨き方法を指導でき、スパークリーの着せ替えアイテム等もゲットできます。歯磨きの時間が楽しくなり、お子様の自主的な歯磨きをサポートします。
- 8種類のハンドルステッカーで、お好みのデザインのハンドルにカスタマイズすることができます。

患者参考価格＝本体一式 8,980円（税別）

My Recommendation

『V4 システム』

＜デンツプライ三金＞



標準価格＝スターターパック 60,000円

緊密なコンタクトと解剖学的な豊隆を形成！

今回ご紹介させていただきます商品は、デンツプライ三金様から発売されています2級窩洞修復用マトリックスの『V4システム』です。特徴は以下の4点になります。

- ①光透過素材（メッシュ状）の採用により、深い窩洞や一括充填への光透過性を向上。
- ②ニッケルチタン製リングが適切な歯間分離を行い、緊密なコンタクトの再現が可能。
- ③解剖学的な豊隆と辺縁隆線を有するマトリックス形態により、レジン修復物の自然な豊隆を再現。
- ④クリアメタルマトリックスは金属表面に樹脂加工を施している為、レジン充填後の除去が容易。

実際に使用頂いている医院様からも、「インレーよりCRで治療するケースが多くなった。」とのお言葉をいただいております。デモも行っておりますので、詳しくは弊社営業担当者までお気軽にお尋ね下さい。

長崎店 営業二課 前田 翔